



BEZSKRUTKOVÝ REGÁL

DSR 1000

ČÍSLO VÝROBKU 15504



**PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 18.11.2019

Obsah

1	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
1-1	SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU	3
1-2	OBJASNENIE PIKTOGRAMOV	3
2	MONTÁŽ	4
3	ÚDRŽBA	5
4	TECHNICKÉ PARAMETRE	5
5	LIKVIDÁCIA	5

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zmeny, ktoré majú slúžiť technickému pokroku, môže výrobca vykonať bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia byť ešte zohľadnené v tomto návode na obsluhu.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky skontrolujte jeho kompletnosť a funkčnosť.
- Nikdy neuvádzajte do činnosti poškodený alebo nefunkčný regál! V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte priamo na výrobcu, alebo regál dajte skontrolovať kvalifikovanému mechanikovi.
- Na regál si nikdy nestúpajte ani nesadajte.
- Poličky regálu nikdy nepreťažujte! Záťaž umiestňujte na regál vždy rovnomerne!
- Počas montáže vždy noste ochranné rukavice, aby ste zabránili porezaniu alebo pomliaždeniu rúk!
- Odporúčame, aby ste nástenný regál pripevnili k pevnej stene pre zaručenie lepšej stability!
- Regál sa nesmie zaťažovať stanovenou nosnosťou (175 kg na policu) v jednom bode. Záťaž musí byť na polici rozložená rovnomerne!
- Regál nie je vhodné používať v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (vzduchu), pretože vlhkosť môže poškodiť platne z dreveného materiálu a spôsobiť ich nestabilitu!
- Deti a neoprávnené osoby udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od regálu.
- S výrobkom zaobchádzajte vždy uvážené a s nevyhnutnou opatrnosťou.
- V žiadnom prípade nepoužívajte neprimeranú silu!
- Obaly (fólie, plastové vrecká, polystyrén atď.) uchovávajte len na miestach nedostupných deťom, najmä dojčatám! Časti obalov často predstavujú nepredvídateľné nebezpečenstvá (napr. nebezpečenstvo udusenía).

1-1 SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU

- Tento regál na ťažký tovar je vhodný ako odkladacia plocha na predmety.
- Tento regál na ťažký tovar nie je vhodný ako výstupná pomôcka!


1-2 OBJASNENIE PIKTOGRAMOV



Maximálne povrchové zaťaženie každej police regálu

2 MONTÁŽ

- Vyberte jednotlivé komponenty z prepravného obalu a skontrolujte, či všetky diely sú kompletne.
- Regál nemontujte svojpomocne, o pomoc pri montáži požiadajte ďalšiu osobu!
- Regál namontujte na podklad odolný proti poškrabaniu!
- Pri montáži používajte gumené kladivo namiesto bežného kladiva, aby ste zabránili poškodeniu laku.
- Podklad musí byť rovný a dostatočne stabilný, aby regál uniesol svoje maximálne zaťaženie!
- Dôrazne sa odporúča upevnenie regálu na stenu. Za týmto účelom používajte iba hmoždinky a upevňovacie skrutky (nie sú súčasťou dodávky), ktoré sú vhodné na hmotnosť regálu (vrátane zaťaženia) a typ steny. POZOR: Pri montáži nikdy nevŕtajte do vodovodných alebo elektrických vedení!
- Ak sa zástrčné jazýčky traverz pri montáži ohnú, môžete ich ohnúť do pôvodného tvaru pomocou plochého skrutkovača.



schmale Kante - úzky okraj
breite Kante - široký okraj

ZOZNAM KOMPONENTOV

A		4x	C		8x	G		8x
B		8x	D		8x			4x
								8x

3 ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte stav políc a kovových častí (stojany /traverzy). Ak zistíte akékoľvek deformácie, regál už nesmiete používať!

4 TECHNICKÉ PARAMETRE

Nosnosť každej police (pri rovnomernom rozložení záťaže):	približne 250 kg
Rozmery:	180 x 160 x 60 cm
Hmotnosť:	približne 24 kg

5 LIKVIDÁCIA

V prípade likvidácie výrobku sa obráťte na DEMA Vertriebs-GmbH, na Vášho lokálneho dodávateľa alebo na miestneho spracovateľa odpadov.

Tento výrobok v žiadnom prípade nelikvidujte ako komunálny odpad!

Tento výrobok v žiadnom prípade nelikvidujte ako bežný domový odpad!

Výrazne tým prispějete k ochrane životného prostredia.